

REMONTIX Silikon Sanitarny 280 ml

Charakterystyka

Odporny na pleśń uszczelniaacz silikonowy do izolacji i uszczelnień w pomieszczeniach sanitarnych o utwardzaniu kwaśnym. Po utwardzeniu jest odporny na pleśń, promieniowanie UV i wilgoć. Dobrze przylega do szkła, powierzchni szklwionych, płytek ceramicznych, wielu tworzyw sztucznych i większości farb.

Zakres zastosowań

Prace wewnętrzne w pomieszczeniach sanitarnych - umywalka, wanna, prysznic. Izolacja rur wodociągowych, kanalizacyjnych i PCV, uszczelnianie pomieszczeń sanitarnych.

Produkt został przetestowany i odpowiednio sklasyfikowany:

Szczeliwo stosowane w zastosowaniach sanitarnych. EN 15651-3: 2012: Typ S: KLASA S1 (przezroczysty) EN 15651-3: 2012: Typ S: KLASA S2 (kolory)

Warunki aplikacji

Temperatura nakładania od + 5 ° C do + 40 ° C. Optymalna temperatura nakładania szczeliwa powinna wynosić od + 20 ° C do + 25 ° C. Aplikacja w temperaturach niższych niż + 5 ° C może być wykonywana tylko wtedy, gdy łączone powierzchnie są wolne od kondensacji, śniegu i lodu. Nie stosować w kontakcie z kamieniami naturalnymi, takimi jak marmur, granit lub materiałami na bazie cementu. Nie stosować w kontakcie z metalami, takimi jak ołów, miedź, mosiądz i cynk z powodu korozji. Silikon może się odbarwić w kontakcie z niektórymi organicznymi elastomerami, np. EPDM i neopren. Nie nadaje się do uszczelniania akwariów i zastosowań podwodnych.

Instrukcje aplikacji

Powierzchnie muszą być oczyszczone z kurzu, luźnych cząstek i oleju. Nieporowate powierzchnie należy czyścić rozpuszczalnikiem i czystą, nie puszystą bawełnianą szmatką. Resztki rozpuszczalnika należy usunąć przed odparowaniem czystą szmatką. Kartusz 280 ml: Odciąć gwintowaną końcówkę kartusza i nakręcić dyszę aplikacyjną do skierowania szczeliwa. Wytnij gwintowany koniec w taki sposób, aby uzyskać odpowiedni otwór do aplikacji. Umieścić kartusz wraz z aplikatorem w pistolecie i napęlnić dyszę instalacyjną uszczelniaaczem, naciskając kilkakrotnie spust pistoletu. Opakowanie foliowe 600 ml: Otworzyć dyszę aplikacyjną pistoletu, włożyć opakowanie do pistoletu i otworzyć stronę aplikatora, zdejmując zacisk mocujący. Nałożyć dyszę aplikatora na otwarty koniec i nakręcić nasadkę. Nałożyć uszczelniaacz w złączu, kilkakrotnie i równomiernie naciskając spust pistoletu i płynnie przeciągając dyszę wzdłuż złącza. Po nałożeniu wygładzić powierzchnię gumowym skrobakiem silikonowym i usunąć nadmiar materiału. Zapewnić odpowiednią wentylację we wszystkich połączeniach. Podczas procesu utwardzania należy upewnić się, że żadne zanieczyszczenia nie mogą osadzać się na powierzchni i że powierzchnia złącza nie jest obciążona mechanicznie

Czyszczenie

Oczyścić nieutwardzone szczeliwo rozpuszczalnikami, takimi jak benzyna lakowa, aceton. Utwardzony uszczelniaacz można usunąć mechanicznie.

Dane techniczne

Właściwości	Jednostka	Wartość
Czas tworzenia się naskórka	Minuta	8-10
Czas utwardzania	mm/24 h	2,5-3 bezbarwny 3,5-4 kolorowy
Gęstość (DIN 53 479-B)	g/cm ³	0,93 bezbarwny 0,98- kolorowy
Właściwości utwardzonego szczeliwa:		
Intensywność wzrostu mikrobiologicznego, ISO846		1 bezbarwny 2 kolorowy
Odporność na spływanie, ISO7390	mm	0
Zmiana objętości, ISO10563	%	52±1 bezbarwny 55±1 kolorowy
Wydłużenie przy zerwaniu, ISO37	%	500±25 bezbarwny 600±25 kolorowy
Wytrzymałość na rozciąganie, ISO37	N/mm ²	1,30±0,2 bezbarwny 1,40±0,2 kolorowy
Moduł 100 % sprężystości, ISO 37	N/mm ²	0,35±0,1 bezbarwny 0,40±0,1 kolorowy
Twardość (Shora A)		25±2 bezbarwny 30±2 kolorowy
Odporność na temperaturę	°C	-40 do +100

Podane parametry zostały zmierzone w temperaturze +23 ° C i 50% wilgotności względnej powietrza.

Kolor

Bezbarwny, Biały, Szary, Czarny, Brązowy, Beżowy

Opakowanie

Kartusz 280 ml, 12 sztuk w kartonie

Opakowanie foliowe, 20 sztuk w kartonie

Warunki przechowywania

Gwarantowany okres przydatności do 12 miesięcy od daty produkcji przy przechowywaniu w zamkniętym fabrycznym opakowaniu w suchym miejscu w temperaturze od + 5 ° C do + 30 ° C.

Zasady bezpieczeństwa

Zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji. Trzymać z dala od dzieci. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza. Utwardzony uszczelniacz może być używany bez zagrożenia dla zdrowia.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne w karcie charakterystyki (SDS).